

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M35X1,75****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 130006 M35X1,75 |
| GTIN | 4062406009908 |
| Klasa artykułu | 10N |

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

| | |
|-------------------------|------------|
| liczba rowków wiórowych | 4 |
| Ø otworu rdzenia | 33,25 mm |
| Liczba ostrzy Z | 4 |
| długość całkowita L | 200 mm |
| Klasa tolerancji | ISO 1 4H |
| Klasa tolerancji | ISO 1X 4HX |
| Klasa tolerancji | ISO 2 6H |
| Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX |
| Klasa tolerancji | 6H +0,05 |
| Klasa tolerancji | 6H +0,20 |
| Klasa tolerancji | ISO 3 6G |
| Klasa tolerancji | ISO 3X 6GX |
| Klasa tolerancji | 7H |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Klasa tolerancji | 7HX |
| Klasa tolerancji | 7G |
| Klasa tolerancji | 7GX |
| Klasa tolerancji | 6H +0,10 |
| Ø chwytu D _s | 28 mm |
| skok gwintu | 1,75 mm |
| norma | DIN 376 |
| głębokość gwintu | 105 mm |
| Ø gwintu | 35 mm |
| Chwył kwadratowy □ | 22 mm |
| Materiał ostrza | HSS E |
| Rodzaj gwintu | MF-LH |
| wielkość gwintu | M35 × 1,75 |
| powłoka | TiN |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| Norma na gwinty | DIN 13 |
| Kształt nakroju | B |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym |
| kierunek skrawania | lewe |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej |
| pierścień barwny | bez |
| Rodzaj produktu | gwintownik |