

HOLEX®**Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø h7: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG1669 6
GTIN	4045197986771
Klasa artykułu	10N

Opis**Wykonanie:**

Jak nr 122502.

Proste główne krawędzie skrawające i specjalny profil rowka zapewniają dobre odprowadzanie wiórów. Solidna geometria ostrza zapewnia właściwe wysokowydajne wiercenie. Bogate możliwości stosowania w materiałach stalowych dzięki połączeniu delikatnego węgliką spiekanego o ultradrobnych ziarnach i niezwykle odpornej na zużycie powłoki.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia 1,5× Ø nominalna.

Materiał ostrza

• VHM

głębokość wiercenia do: 4×D

kąt wierzchołkowy: 140 stopni

chwyt: DIN 6535 HB h6

Strategia skrawania: HPC

norma: DIN 6537 K

Tolerancja Ø nominalnej: h7

Liczba ostrzy Z: 2

Tolerancja Ø nominalnej: h7

Długość rowków mocujących: 28 mm

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$: 66 mm

Ø chwytu: 6 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,14 mm/obr,

Opis techniczny

norma	DIN 6537 K
Ø chwytu	6 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,14 mm/obr,
Tolerancja Ø nominalnej	h7
Ø nomin.	6 mm
Liczba ostrzy Z	2
długość całkowita L _{całk.}	66 mm
Długość rowków mocujących	28 mm
Seria	HOLEX Pro Steel
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
głębokość wiercenia do	4×D
kąt wierzchołkowy	140 stopni
chwyt	DIN 6535 HB h6
Strategia skrawania	HPC