

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M40X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M40X0,35
GTIN	4062406013844
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 39,65 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	15 stopni
głębokość gwintu	80 mm
Ø chwytu D _s	32 mm
długość całkowita L	200 mm
Liczba ostrzy Z	4
skok gwintu	0,35 mm
Chwyt kwadratowy □	24 mm

