

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M17X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M17X1
GTIN	4062406012045
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 14 mm

Chwyt kwadratowy □: 11 mm

Ø otworu rdzenia: 16 mm

Opis techniczny

Chwyt kwadratowy □	11 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø chwytu D _s	14 mm
skok gwintu	1 mm
Materiał ostrza ;	HSS E
długość całkowita L	125 mm

Ø gwintu	17 mm
Ø otworu rdzenia	16 mm
głębokość gwintu	34 mm
Liczba ostrzy Z	3
kąt nacięcia	15 stopni
norma	DIN 376
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M17 × 1
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik