

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M27X1,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M27X1,25
GTIN	4062406012861
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,25 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 20 mm

Chwyt kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 25,75 mm

Opis techniczny

norma	DIN 376
Ø chwytu D _s	20 mm
liczba rowków wiórowych	4
Ø otworu rdzenia	25,75 mm
Materiał ostrza 	HSS E
Chwyt kwadratowy □	16 mm

głębokość gwintu	54 mm
skok gwintu	1,25 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø gwintu	27 mm
długość całkowita L	160 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M27 x 1,25
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik