

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M18X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M18X1,5
GTIN	4062406012144
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 14 mm

Chwyt kwadratowy □: 11 mm

Ø otworu rdzenia: 16,5 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	125 mm
norma	DIN 376
Chwyt kwadratowy □	11 mm
Ø otworu rdzenia	16,5 mm
kąt nacięcia	15 stopni
skok gwintu	1,5 mm
głębokość gwintu	36 mm

liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	18 mm
Ø chwytu D _s	14 mm
Liczba ostrzy Z	3
Materiał ostrza 	HSS E
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M18×1,5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik