

## Skrzynki transportowe do układania w stosy, cynkowane, typ: 2



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	963386 2
GTIN	4052939494814
Klasa artykułu	96H

### Opis

#### Wykonanie:

Z blachy stalowej, o dużej wytrzymałości. Nadają się do układania w wysokie stosy. Duża sztywność dzięki wywiniętemu obrzeżu.

cynkowane ogniowo.

wysokość: 200 mm

szerokość: 321 mm

głębokość: 479 mm

wymiar nominalny szerokości: 300 mm

wymiar nominalny głębokości: 450 mm

### Opis techniczny

rodzaj uchwytu	uchwyt opadający
obciążenie przy ułożeniu w stos	1200 kg
materiał	z blachy stalowej
pojemność	24,9 l
głębokość	479 mm
kolor	cynkowane ogniowo
typ	2

szerokość	321 mm
wysokość	200 mm
nośność	120 kg
wywinięte obrzeże z 4 stron	tak
wymiar nominalny szerokości	300 mm
wymiar nominalny głębokości	450 mm