

Skrzynki transportowe do układania w stosy, cynkowane, typ: 1**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	963386 1
GTIN	4052939493718
Klasa artykułu	96H

Opis**Wykonanie:**

Z blachy stalowej, o dużej wytrzymałości. Nadają się do układania w wysokie stosy. Duża sztywność dzięki wywiniętemu obrzeżu.

cynkowane ogniowo.

wysokość: 296 mm

szerokość: 480 mm

głębokość: 660 mm

wymiar nominalny szerokości: 450 mm

wymiar nominalny głębokości: 630 mm

Opis techniczny

szerokość	480 mm
pojemność	79 l
głębokość	660 mm
materiał	z blachy stalowej
obciążenie przy ułożeniu w stos	2500 kg
rodzaj uchwytu	uchwyt opadający
kolor	cynkowane ogniowo

wysokość	296 mm
typ	1
wywnięte obrzeże z 4 stron	tak
nośność	250 kg
wymiar nominalny szerokości	450 mm
wymiar nominalny głębokości	630 mm