

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M21X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M21X0,35
GTIN	4062406012366
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 20,65 mm

Opis techniczny

norma	DIN 376
skok gwintu	0,35 mm
Ø gwintu	21 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	20,65 mm
Materiał ostrza 	HSS E

długość całkowita L	140 mm
Chwył kwadratowy □	14,5 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D _s	18 mm
liczba rowków wiórowych	3
głębokość gwintu	42 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M21 × 0,35
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik