

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M2,5X0,45****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M2,5X0,45
GTIN	4062406011178
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,45 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D_s: 2,8 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 2,05 mm

Opis techniczny

skok gwintu	0,45 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø gwintu	2,5 mm
norma	DIN 371
Ø chwytu D _s	2,8 mm
Liczba ostrzy Z	3
liczba rowków wiórowych	3

