

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M23X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M23X2
GTIN	4062406012564
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 2 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 21 mm

**Opis techniczny**

liczba rowków wiórowych	3
norma	DIN 376
głębokość gwintu	46 mm
Ø otworu rdzenia	21 mm
długość całkowita L	160 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	18 mm
Ø gwintu	23 mm

