

Regały o dużej rozpiętości, podstawowe, głębokości 600 mm, wysokość / szerokość półek: 2500/2140 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	990950 2500/2140
GTIN	2050001685339
Klasa artykułu	960

Opis

Wykonanie:

Kratownica ocynkowana, z ocynkowanymi panelami stalowymi albo płytami wiórowymi o grubości 25 mm. Różne typy rygli, w zależności od wymaganej nośności (wysokość łączników poprzecznych 55-85 mm). Szybki montaż przez połączenia wtykowe słupków typu ZG.

Maksymalna nośność półki: 1015 kg, **maksymalna nośność pola:** 3500 kg.

Opis:

Wymiar montażowy:

długość nominalna + liczba stojaków × 57 mm.

Zastosowanie:

Składowanie nieporęcznych, dużych objętościowo i ciężkich przedmiotów. Możliwe obustronne uzbrojenie i odbiór składowanej rzeczy.

Powłoka lakiernicza:

Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, rygle zbliżone do RAL 2004, pomarańczowy, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

- **długość wybozeniowa (K) nie może przekraczać 1200 mm, ale tylko przy maks. obciążeniu pola 2600 kg. Dopuszczalne obciążenie pola musi zostać obniżone o udział tej półki**
- **mocowania do podłogi i ściany nie są zawarte w zakresie dostawy**

· dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.

Grubość półki: 25 mm

Regulacja wysokości co: 25 mm

Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo

Wybór kolorów: RAL 5010, 2004

wymiar montażowy szerokości regału podstawowego: 2254 mm

liczba poziomów magazynowania z panelami stalowymi: 4

Maksymalne obciążenie półki: 950 kg

Opis techniczny

szerokość	2254 mm
materiał poziomów magazynowania	panele stalowe
konstrukcja regałów	regał podstawowy
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego	2254 mm
wysokość	2500 mm
szerokość półki	2140 mm
montaż przez klienta	tak
Maksymalne obciążenie półki	950 kg
liczba poziomów magazynowania z panelami stalowymi	4
głębokość półki	600 mm
głębokość	600 mm
głębokość regału	600 mm
szerokość regału	2140 mm
wys. regału	2500 mm
Grubość półki	25 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
Wybór kolorów	RAL 5010, 2004
Atrybut nazwy produktu	głębokości 600 mm

