

Garant**Frezy kuliste z VHM GARANT Master Titan HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	207482 6
GTIN	4045197989604
Klasa artykułu	11Z

Opis**Wykonanie:**

Specjalnie dobrana geometria do obróbki **tytanu i stopów tytanu**.
4 ostrza czołowe do centrum.
Dlatego nadają się do stosowania **jako narzędzia 4-ostrzowe** we wszystkich głębokościach skrawania.
Tolerancja: kontur promienia = $\pm 0,005$ mm.

wskazówka:

Przeszlifowywanie nie jest zalecane.

Opis techniczny

posuw f_z przy frezowaniu kopianym w tytanie > 850 N/mm ²	0,024 mm
długość ostrzy L_c	10 mm
współczynnik korekcyjny dla v_c	1,25
długość całkowita L	54 mm
Ø ostrzy D_c	6 mm
Ø chwytu D_s	6 mm
Liczba zębów Z	4
posuw f_z przy obcinaniu w tytanie > 850 N/mm ²	0,02 mm
Kąt linii śrubowej	45 stopni
promień R	3 mm
powłoka	TiAlN

Materiał ostrza	VHM
norma	norma zakładowa
typ	N
Tolerancja \varnothing nominalnej	f8
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,5×D przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,05×D przy obcinaniu
chwyt	DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	różowy
Rodzaj produktu	Frezy sferyczne i kuliste

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	60 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się		

Usługi

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB	129100 HB
--	-----------