

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M27X1,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M27X1,75
GTIN	4062406012885
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,75 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 20 mm

Chwyt kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 25,25 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu rdzenia	25,25 mm
kąt nacięcia	15 stopni
liczba rowków wiórowych	4
głębokość gwintu	54 mm
Chwyt kwadratowy □	16 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	20 mm
długość całkowita L	160 mm

