

Regały o dużej rozpiętości, dostawne, głębokości 1000 mm, wysokość / szerokość półek: 2500/2140mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	990975 2500/2140
GTIN	4004514226105
Klasa artykułu	96O

Opis

Wykonanie:

Kratownica ocynkowana. Do wyboru z ocynkowanymi panelami stalowymi 25 mm lub płytami wiórowymi. Różne typy rygli, w zależności od wymaganej nośności (wysokość łączników poprzecznych 55 – 85 mm). Szybki montaż przez połączenia wtykowe słupków typu ZG.

Maksymalna nośność półki 1050 kg, **maksymalna nośność pola** 3500 kg.

Opis:

Wymiar montażowy:

długość nominalna + liczba stojaków × 57 mm.

Zastosowanie:

Składowanie nieporęcznych, dużych objętościowo i ciężkich przedmiotów. Możliwe obustronne uzbrojenie i odbiór składowanej rzeczy.

Powłoka lakiernicza:

Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, rygle zbliżone do RAL 2004, pomarańczowy, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

- **długość wyboczeniowa (K) nie może przekraczać 1200 mm, ale tylko przy maks. obciążeniu pola 2600 kg. Dopuszczalne obciążenie pola musi zostać obniżone o udział tej półki**
- **mocowania do podłogi i ściany nie są zawarte w zakresie dostawy**

- dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.

Opis techniczny

wysokość	2500 mm
liczba poziomów magazynowania z panelami stalowymi	4
szerokość półki	2140 mm
konstrukcja regałów	regał dostawny
materiał poziomów magazynowania	panele stalowe
Maksymalne obciążenie półki	899 kg
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego	2197 mm
głębokość półki	1000 mm
montaż przez klienta	tak
szerokość	2197 mm
głębokość	1000 mm
głębokość regału	1000 mm
szerokość regału	2140 mm
wys. regału	2500 mm
Grubość półki	25 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
Wybór kolorów	RAL 5010, 2004
Atrybut nazwy produktu	głębokości 1000 mm
Rodzaj produktu	Regał o dużej rozpiętości