

Regały o dużej rozpiętości, podstawowe, głębokości 1000 mm, wysokość / szerokość półek: 2000/1785 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	991000 2000/1785
GTIN	2050001685162
Klasa artykułu	960

Opis

Wykonanie:

Kratownica ocynkowana, z ocynkowanymi panelami stalowymi albo płytami wiórowymi o grubości 25 mm. Różne typy rygli, w zależności od wymaganej nośności (wysokość łączników poprzecznych 55-85 mm). Szybki montaż przez połączenia wtykowe słupków typu ZG.

Maksymalna nośność półki: 1015 kg, **maksymalna nośność pola:** 3500 kg.

Opis:

Wymiar montażowy:

długość nominalna + liczba stojaków × 57 mm.

Zastosowanie:

Składowanie nieporęcznych, dużych objętościowo i ciężkich przedmiotów. Możliwe obustronne uzbrojenie i odbiór składowanej rzeczy.

Powłoka lakiernicza:

Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, poprzeczki zbliżone do RAL 2004, pomarańczowy, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

- **długość wybozeniowa (K) nie może przekraczać 1200 mm, ale tylko przy maks. obciążeniu pola 2600 kg. Dopuszczalne obciążenie pola musi zostać obniżone o udział tej półki**
- **mocowania do podłogi i ściany nie są zawarte w zakresie dostawy**

· **dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.**

grubość płyty: 25 mm

Regulacja wysokości co: 25 mm

Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo

Wybór kolorów: RAL 5010, 2004

wymiar montażowy szerokości regału podstawowego: 1899 mm

liczba poziomów magazynowania z płytami wiórowymi: 3

Maksymalne obciążenie półki: 670 kg

Opis techniczny

materiał poziomów magazynowania	płyta wiórowa
wysokość	2000 mm
Maksymalne obciążenie półki	670 kg
konstrukcja regałów	regał podstawowy
szerokość półki	1785 mm
montaż przez klienta	tak
głębokość półki	1000 mm
liczba poziomów magazynowania z płytami wiórowymi	3
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego	1899 mm
szerokość	1899 mm
głębokość	1000 mm
głębokość regału	1000 mm
szerokość regału	1785 mm
wys. regału	2000 mm
grubość płyty	25 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
Wybór kolorów	RAL 5010, 2004
Atrybut nazwy produktu	głębokości 1000 mm

