

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M48X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M48X2
GTIN	4062406014278
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 2 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 36 mm

Chwyt kwadratowy □: 29 mm

Ø otworu rdzenia: 46 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita L	250 mm
norma	DIN 376
Ø chwytu D <sub>s</sub>	36 mm
Ø otworu rdzenia	46 mm
Ø gwintu	48 mm
Liczba ostrzy Z	4
skok gwintu	2 mm

Chwył kwadratowy □	29 mm
liczba rowków wiórowych	4
kąt nacięcia	15 stopni
głębokość gwintu	96 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M48×2
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik