

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M50X0,5****Dane zamówienia**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 130010 M50X0,5 |
| GTIN             | 4062406014353  |
| Klasa artykułu   | 10N            |

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 40 mm

Chwyt kwadratowy □: 32 mm

Ø otworu rdzenia: 49,5 mm

**Opis techniczny**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| skok gwintu                | 0,5 mm |
| liczba rowków wiórowych    | 4      |
| długość całkowita L        | 250 mm |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;: | HSS E  |
| głębokość gwintu           | 100 mm |
| Chwyt kwadratowy □         | 32 mm  |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| kąt nacięcia                      | 15 stopni  |
| Ø otworu rdzenia                  | 49,5 mm  |
| Ø gwintu                          | 50 mm  |
| norma                             | DIN 376  |
| Liczba ostrzy Z                   | 4  |
| Ø chwytu D <sub>s</sub>           | 40 mm  |
| Rodzaj gwintu                     | M/MF   |
| wielkość gwintu                   | M50 × 0,5  |
| powłoka                           | bez powłoki                                      |
| Kąt boku zarysu gwintu            | 60 stopni  |
| Norma na gwinty                   | DIN 13   |
| Kształt nakroju                   | C  |
| chwyt                             | chwyt walcowy z h9                               |
| chłodzenie wewnętrzne             | nie  |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych         |
| kierunek skrawania                | prawe  |
| rodzaj narzędzia gwintującego     | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej |
| pierścień barwny                  | bez  |
| Rodzaj produktu                   | gwintownik                                       |