



Drabina wolnostojąca, tworzywo sztuczne, wejście z dwóch stron, możliwa liczba stopni 2×4 – 2×14



Dane zamówienia

Numer katalogowy	966060 2X10
GTIN	4003866412587
Klasa artykułu	96Z

Opis

Wykonanie:

Stopnie i wzdłużnice (30×30 mm) z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, gwarantują bardzo dużą odporność chemiczną. Zabezpieczenie przed rozsunięciem zapewniają pasy perlonowe o bardzo wysokiej wytrzymałości. Wymienne stopy z tworzywa sztucznego gwarantują stabilne ustawienie.

Zastosowanie:

Bezpieczne drabiny do zastosowań specjalnych w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, w elektrowniach, gazowniach i stacjach wodociągów.

Norma:

DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV Hochspannungsprüfung für Leitern aus isoliertem Material ist erfüllt.

VDE-geprüft für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC).

Nach DIN EN ISO 4892-2 Alterungsbeständigkeit 10 Jahre.

Opis techniczny

długość drabiny	3 m
-----------------	-----

dolna szerokość zewnętrzna	0,65 m
ilość stopni	2×10
wykonanie stopnia	stopień
Głębokość szczelbi / stopni	30 mm
Norma	DIN EN 61478
duża odporność na czynniki chemiczne	tak
materiał	Stopnie i wzdłużnice z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
masa	17 kg
zabezpieczenie przed rozsunięciem	pasy perlonowe o bardzo wysokiej wytrzymałości
wysokość robocza około	4,15 m
możliwość chodzenia	obustronne
Nośność drabin i stopni	150 kg
Rodzaj produktu	Drabiny wolnostojące