

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M13X1,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M13X1,75
GTIN	4062406011772
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,75 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 11 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 11,25 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	15 stopni
Ø gwintu	13 mm
głębokość gwintu	26 mm
skok gwintu	1,75 mm
Materiał ostrza :	HSS E
norma	DIN 376

Chwył kwadratowy □	9 mm
długość całkowita L	110 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D _s	11 mm
Ø otworu rdzenia	11,25 mm
liczba rowków wiórowych	3
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M13 × 1,75
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik