

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M40X1,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M40X1,75
GTIN	4062406013899
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

długość całkowita L	200 mm
Ø gwintu	40 mm
Ø chwytu D _s	32 mm
Klasa tolerancji	ISO 1 4H
Klasa tolerancji	ISO 1X 4HX
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX
Klasa tolerancji	6H +0,05
Klasa tolerancji	6H +0,20
Klasa tolerancji	ISO 3 6G
Klasa tolerancji	ISO 3X 6GX
Klasa tolerancji	7H
Klasa tolerancji	7HX

Klasa tolerancji	7G
Klasa tolerancji	7GX
Klasa tolerancji	6H +0,10
skok gwintu	1,75 mm
Liczba ostrzy Z	4
Chwył kwadratowy □	24 mm
norma	DIN 376
liczba rowków wiórowych	4
Materiał ostrza	HSS E
Ø otworu rdzenia	38,25 mm
głębokość gwintu	100 mm
Rodzaj gwintu	MF
wielkość gwintu	M40 × 1,75
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik