

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M52X5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M52X5
GTIN	4062406010911
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 5 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D_s : 40 mm

Chwyt kwadratowy □: 32 mm

Ø otworu rdzenia: 47 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	47 mm
długość całkowita L	250 mm
norma	DIN 376
głębokość gwintu	104 mm
Ø chwytu D_s	40 mm
Liczba ostrzy Z	4
Materiał ostrza	HSS E

&nbsp;

Ø gwintu	52 mm
Chwył kwadratowy □	32 mm
kąt nacięcia	8 stopni
liczba rowków wiórowych	4
skok gwintu	5 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M52 × 5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik