

**Garant****Wiertła kręte z HSS/E do HARDOX H, bez powłoki, Ø DC h8: 26 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	116380 26
GTIN	4045197032690
Klasa artykułu	11C

**Opis****Wykonanie:**

**Znacznie zwiększona sztywność** dzięki **bardzo krótkiej części roboczej** i większemu stożkowi MK.

Wzmocniony rdzeń.

Wierzchołek o kształcie C.

**wskazówka:**

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK **nr 343000–343530**.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: Norma zakładowa

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia  $L_2$ : 64 mm

Długość rowków wiórowych  $L_c$ : 103 mm

długość całkowita L: 224 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 3

posuw f w stali  $< 1400 \text{ N/mm}^2$ : 0,18 mm/obr,

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	2
posuw f w stali $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,18 mm/obr,
Długość rowków wiórowych $L_c$	103 mm
Ø nom. $D_c$	26 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h8

długość całkowita L	224 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	3
norma	Norma zakładowa
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L <sub>2</sub>	64 mm
kąt wierzchołkowy	130 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HSS Co 8
typ	H
Kąt linii śrubowej	8-15 stopni
chwyt	Stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte