

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF:
M3,5X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M3,5X0,5
GTIN	4062406011215
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 4 mm

Chwyt kwadratowy □: 3 mm

Ø otworu rdzenia: 3 mm

Opis techniczny

skok gwintu	0,5 mm
norma	DIN 371
Ø chwytu D _s	4 mm
Ø gwintu	3,5 mm
głębokość gwintu	7 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø otworu rdzenia	3 mm

kąt nacięcia	15 stopni
długość całkowita L	56 mm
Chwył kwadratowy □	3 mm
Materiał ostrza 	HSS E
Liczba ostrzy Z	3
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M3,5 × 0,5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik