

**HOLEX®****Wiertła kręte z HSS/E, bez powłoki, Ø DC h8: 7 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	114405 7
GTIN	4045197535153
Klasa artykułu	12B

**Opis****Wykonanie:**

**Szlifowane kształtowo:**wiertła kręte o dokładnym ruchu obrotowym i podziałce oraz z precyzyjnym zaszlifowaniem ostrza. Wiertła do prac produkcyjnych.

Końcówka o kształcie C od wielk. 2 mm

**Zalecenie:****Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia 1,5× Ø nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 338

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

Długość rowków mocujących: 69 mm

długość całkowita  $L_{\text{całk.}}$ : 109 mm

Ø chwytu: 7 mm

posuw  $f$  w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,07 mm/obr,

**Opis techniczny**

Ø nom. $D_c$	7 mm
Długość rowków wiórowych $L_c$	69 mm
Liczba ostrzy Z	2
posuw $f$ w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/obr,
Tolerancja Ø nominalnej	h8
Ø chwytu $D_s$	7 mm

długość całkowita L	109 mm
norma	DIN 338
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia	58,5 mm
kąt wierzchołkowy	135 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
typ	N
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

## Akcesoria

Zestawy wiertel krętych HSS/E nr 114405, do uzupełniania Typ 1-13	115315 1-13
Zestawy wiertel krętych HSS/E nr 114405, do uzupełniania Typ 1-10	115315 1-10
Zestawy wiertel krętych HSS/E nr 114405, w kasecie. Typ 1-13	115305 1-13
Zestawy wiertel krętych HSS/E nr 114405, w kasecie. Typ 1-10	115305 1-10