

**Wiertła kręte z HSS/E, bez powłoki, Ø DC h8: 7,1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	114405 7,1
GTIN	4045197535160
Klasa artykułu	12B

**Opis****Wykonanie:**

**Szlifowane kształtowo:**wiertła kręte o dokładnym ruchu obrotowym i podziałce oraz z precyzyjnym zaszlifowaniem ostrza. Wiertła do prac produkcyjnych.

Końcówka o kształcie C od wielk. 2 mm

**Zalecenie:****Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia 1,5× Ø nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 338

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L<sub>2</sub>: 58,4 mm

Długość rowków wiórowych L<sub>c</sub>: 69 mm

długość całkowita L: 109 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 7,1 mm

posuw f w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,07 mm/obr,

**Opis techniczny**

Długość rowków wiórowych L <sub>c</sub>	69 mm
Ø nom. D <sub>c</sub>	7,1 mm
posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/obr,
Liczba ostrzy Z	2
Tolerancja Ø nominalnej	h8

Ø chwytu D <sub>s</sub>	7,1 mm
długość całkowita L	109 mm
norma	DIN 338
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L <sub>2</sub>	58,4 mm
kąt wierzchołkowy	135 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
typ	N
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte