

**Nożyce do wycinania rowków/cięcia blachy, Typ: 723034****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078102 723034
GTIN	4014586874876
Klasa artykułu	03F

Opis**Wykonanie:****Nożyce do cięcia blachy.**

- **Dobre prowadzenie po łuku przy niewielkim odkształceniu blachy.**
- **Wygodne i szybkie obcinanie i przycinanie.**
- **Do blach do 800 N/mm² i stali nierdzewnych.**
- **Poczwórny nóż obracany: czyste i pozbawione zadziorów cięcie przy niskich kosztach eksploatacji.**

Opis techniczny

maksymalna grubość stali 800 N/mm ²	1 mm
oznaczenie producenta	BLS 1.6E
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
maksymalna grubość stali 400 N/mm ²	1,6 mm
prędkość skrawania	5 - 8 m/min
min. promień łuku	15 mm

pobór mocy	350 W
liczba skoków	4000 min ⁻¹
długość przewodu	5 m
Szerokość cięcia	0 mm
masa	1,6 kg
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Nożyce