

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M35X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M35X0,35
GTIN	4062406013455
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 28 mm

Chwyt kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 34,65 mm

Opis techniczny

skok gwintu	0,35 mm
Ø chwytu D _s	28 mm
norma	DIN 376
Materiał ostrza :	HSS E
liczba rowków wiórowych	4
Chwyt kwadratowy □	22 mm

Ø gwintu	35 mm
głębokość gwintu	70 mm
Liczba ostrzy Z	4
kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	34,65 mm
długość całkowita L	200 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M35 × 0,35
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik