

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M1,2X0,2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M1,2X0,2
GTIN	4062406010959
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,2 mm

długość całkowita L: 40 mm

Ø chwytu D_s: 2,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 1 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	2
Materiał ostrza :	HSS E
Ø otworu rdzenia	1 mm
norma	DIN 371
Ø chwytu D _s	2,5 mm

Ø gwintu	1,2 mm
skok gwintu	0,2 mm
głębokość gwintu	2,4 mm
Chwył kwadratowy □	2,1 mm
liczba rowków wiórowych	2
długość całkowita L	40 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M1,2 × 0,2
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik