

HOLEX®**Wiertła kręte z HSS/E, bez powłoki, Ø h8: 11,8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	114405 11,8
GTIN	4045197535535
Klasa artykułu	12B

Opis**Wykonanie:**

Szlifowane kształtowo: wiertła kręte o dokładnym ruchu obrotowym i podziałce oraz z precyzyjnym zaszlifowaniem ostrza. Wiertła do prac produkcyjnych.

Końcówka o kształcie C od wielk. 2 mm

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia 1,5× Ø nominalna.

Materiał ostrza

 : HSS E

typ: N

chwyt: Trzpień walcowy

chłodzenie wewnętrzne: false

norma: DIN 338

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

Długość rowków mocujących: 94 mm

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$: 142 mm

Ø chwytu: 11,8 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,1 mm/obr,

Opis techniczny

Długość rowków mocujących	94 mm
Ø nomin.	11,8 mm
Liczba ostrzy Z	2

posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,1 mm/obr,
Tolerancja Ø nominalnej	h8
Ø chwytu	11,8 mm
długość całkowita L _{całk.}	142 mm
norma	DIN 338
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia	76,3 mm
kąt wierzchołkowy	135 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
typ	N
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	false
pierścień barwny	bez