

Garant
Rozwiertak HSS N, bez powłoki, Ø DC h8: 33,6 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	116620 33,6
GTIN	4045197034069
Klasa artykułu	11C

Opis
Wykonanie:

Gruby rdzeń. Stabilne wiertło kręte lepiej prowadzące się w otworze.

Zalety:

Szczególnie nadaje się **do rozwiercania** otworów, które nie leżą w jednej osi.

wskazówka:
Proszę przestrzegać:

koniecznie osiągnąć odpowiednią średnicę otworu wstępnego (patrz tabela).

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK **nr 343000–343530**.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 343

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 120 stopni

Liczba ostrzy Z: 3

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 139,6 mm

Długość rowków wiórowych L_c : 190 mm

długość całkowita L: 339 mm

Minimalna Ø otworu wstępnego D_{min} : 24 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 4

posuw f w stali < 750 N/mm²: 0,3 mm/obr,

Opis techniczny

posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,3 mm/obr,
stożek Morse'a MK o wielkości	4
Ø nom. D_c	33,6 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h8

norma	DIN 343
długość całkowita L	339 mm
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	139,6 mm
Liczba ostrzy Z	3
Długość rowków wiórowych L _c	190 mm
Minimalna Ø otworu wstępnego D _{min}	24 mm
kąt wierzchołkowy	120 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
typ	N
chwyt	Stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte