

**Garant****Wiertła kręte z HSS/E FS, bez powłoki, Ø DC h8: 3,4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	114450 3,4
GTIN	4045197018533
Klasa artykułu	11B

**Opis****Wykonanie:**

**Szlifowane kształtowo:**wiertła kręte o dokładnym ruchu obrotowym i podziałce oraz z precyzyjnym zaszlifowaniem ostrza. Wiertła do prac produkcyjnych.

**wzmocniony rdzeń**, niepowlekane, **spiralne, płaskie rowki wiórowe**, od 3 mm łysinki azotowane.

Końcówka o kształcie C do wielk. 3,9 mm

Końcówka o kształcie S od wielk. 4 mm

**Zalecenie:****Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia  $1,5 \times \varnothing$  nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 338

Tolerancja  $\varnothing$  nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia  $L_2$ : 33,9 mm

Długość rowków wiórowych  $L_c$ : 39 mm

długość całkowita L: 70 mm

$\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 3,4 mm

posuw f w stali  $< 750 \text{ N/mm}^2$ : 0,03 mm/obr,

**Opis techniczny**

posuw f w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm/obr,
Długość rowków wiórowych $L_c$	39 mm
$\varnothing$ nom. $D_c$	3,4 mm

Liczba ostrzy Z	2
Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	h8
$\varnothing$ chwytu $D_s$	3,4 mm
długość całkowita L	70 mm
norma	DIN 338
zalecana maksymalna głębokość wiercenia $L_2$	33,9 mm
kąt wierzchołkowy	130 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
typ	FS
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte