

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M16X1,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M16X1,75
GTIN	4062406011994
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,75 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 12 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 14,25 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	15 stopni
głębokość gwintu	32 mm
skok gwintu	1,75 mm
Ø otworu rdzenia	14,25 mm
Ø chwytu D _s	12 mm
długość całkowita L	110 mm
norma	DIN 376

