

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF:  
M1,8X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M1,8X0,35
GTIN	4062406011055
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;; HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 40 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 2,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 1,45 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu rdzenia	1,45 mm
liczba rowków wiórowych	2
Ø chwytu D <sub>s</sub>	2,5 mm
kąt nacięcia	15 stopni
norma	DIN 371
Materiał ostrza &nbsp;;	HSS E

Liczba ostrzy Z	2
Ø gwintu	1,8 mm
skok gwintu	0,35 mm
długość całkowita L	40 mm
głębokość gwintu	3,6 mm
Chwył kwadratowy □	2,1 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M1,8 × 0,35
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik