

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M12X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130011 M12X0,75
GTIN	4062406015268
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 9 mm

Chwyt kwadratowy □: 7 mm

Ø otworu rdzenia: 11,25 mm

**Opis techniczny**

norma	DIN 376
skok gwintu	0,75 mm
liczba rowków wiórowych	2
Ø otworu rdzenia	11,25 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø gwintu	12 mm
Materiał ostrza	HSS E

&amp;nbsp;

głębokość gwintu	24 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	9 mm
Liczba ostrzy Z	2
Chwył kwadratowy □	7 mm
długość całkowita L	110 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M12 × 0,75
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik