

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M10X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M10X0,35
GTIN	4062406011529
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 10 mm

Chwyt kwadratowy □: 8 mm

Ø otworu rdzenia: 9,65 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	15 stopni
norma	DIN 371
Ø otworu rdzenia	9,65 mm
Ø chwytu D _s	10 mm
Liczba ostrzy Z	3
Materiał ostrza	HSS E

&nbsp;

długość całkowita L	100 mm
Ø gwintu	10 mm
Chwył kwadratowy □	8 mm
głębokość gwintu	20 mm
skok gwintu	0,35 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M10 × 0,35
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik