

Garant**Wiertła kręte długie z HSS N, bez powłoki, Ø DC h8: 27 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	116700 27
GTIN	4045197034489
Klasa artykułu	11C

Opis**Wykonanie:**

W porównaniu z normą DIN 345 linia śrubowa jest dłuższa o wysokość tulejki wiertarskiej. W efekcie głębokość wiercenia nie jest mniejsza. Specjalna obróbka powierzchni poprawia odprowadzanie wiórów.

Wierzchołek o kształcie A.

Zalety:

Do wiercenia z tulejką wiertarską w przemyśle narzędziowym i maszynowym przy produkcji seryjnej. Jest to bardzo ważne przy wykonywaniu otworów na nierównych, ukośnych lub wypukłych powierzchniach.

wskazówka:

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 341

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 118 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L₂: 181,5 mm

Długość rowków wiórowych L_c: 222 mm

długość całkowita L: 343 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 3

posuw f w stali < 750 N/mm²: 0,25 mm/obr,

Opis techniczny

Ø nom. D _c	27 mm
posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,25 mm/obr,
Liczba ostrzy Z	2

Długość rowków wiórowych L_c	222 mm
Tolerancja \varnothing nominalnej	h8
długość całkowita L	343 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	3
norma	DIN 341
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2	181,5 mm
kąt wierzchołkowy	118 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
typ	N
Kąt linii śrubowej	16-30 stopni
chwyt	stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte