

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M5X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M5X0,35
GTIN	4062406011307
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,65 mm

**Opis techniczny**

norma	DIN 371
głębokość gwintu	10 mm
Materiał ostrza &nbsp;:	HSS E
Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	0,35 mm
długość całkowita L	70 mm

Ø otworu rdzenia	4,65 mm
liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	15 stopni
Ø gwintu	5 mm
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M5 × 0,35
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik