

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M52X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130006 M52X0,75
GTIN	4062406010850
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D_s: 40 mm

Chwyt kwadratowy □: 32 mm

Ø otworu rdzenia: 51,25 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	250 mm
liczba rowków wiórowych	4
Chwyt kwadratowy □	32 mm
norma	DIN 376
Liczba ostrzy Z	4
kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	51,25 mm

