

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M8X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130010 M8X0,5
GTIN	4062406011437
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

Klasa tolerancji	ISO 1 4H
Klasa tolerancji	ISO 1X 4HX
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX
Klasa tolerancji	6H +0,05
Klasa tolerancji	6H +0,20
Klasa tolerancji	ISO 3 6G
Klasa tolerancji	ISO 3X 6GX
Klasa tolerancji	7H
Klasa tolerancji	7HX
Klasa tolerancji	7G
Klasa tolerancji	7GX
Klasa tolerancji	6H +0,10

Ø gwintu	8 mm
Ø otworu rdzenia	7,5 mm
norma	DIN 371
liczba rowków wiórowych	3
Materiał ostrza	HSS E
Chwył kwadratowy □	6,2 mm
długość całkowita L	90 mm
Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	0,5 mm
Ø chwytu D _s	8 mm
głębokość gwintu	20 mm
Rodzaj gwintu	MF
wielkość gwintu	8
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik