

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M20X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130011 M20X1,5
GTIN	4062406015916
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 16 mm

Chwyt kwadratowy □: 12 mm

Ø otworu rdzenia: 18,5 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	140 mm
Ø chwytu D _s	16 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	18,5 mm
Ø gwintu	20 mm
liczba rowków wiórowych	3
norma	DIN 376

