

HOLEX®**Wiertła kręte z HSS prec. walcowane rolkowo N, bez powłoki, Ø h8: 2,3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	114020 2,3
GTIN	4045197009661
Klasa artykułu	12B

Opis**Wykonanie:**

Walcowane rolkowo, normalny kąt pochylenia linii śrubowej, normalna grubość i wznios rdzenia. Wymiary według DIN 338.

solidne wiertło kręte o wzmocnionym rdzeniu i małym ścinie, do lekkiego nawiercania i dokładnego centrowania przewidzianych otworów. **Precyzyjnie walcowane rolkowo rowki wiórowe.**

wskazówka:

wielk. 14-20: chwyt oØ 13 mm z 3 powierzchniami mocującymi.

Materiał ostrza

 : HSS

typ: N

chwyt: Trzpień walcowy

chłodzenie wewnętrzne: false

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 118 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

Długość rowków mocujących: 27 mm

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$: 53 mm

Ø chwytu: 2,3 mm

posuw f w stali < 750 N/mm²: 0,03 mm/obr,

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	2
posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,03 mm/obr,
Długość rowków mocujących	27 mm

Ø nomin.	2,3 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h8
Ø chwytu	2,3 mm
długość całkowita L _{całk.}	53 mm
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia	23,55 mm
kąt wierzchołkowy	118 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
typ	N
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	false
pierścień barwny	bez