

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M19X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130011 M19X1
GTIN	4062406015817
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 16 mm

Chwyt kwadratowy □: 12 mm

Ø otworu rdzenia: 18 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	19 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	18 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D _s	16 mm
Materiał ostrza ;	HSS E

głębokość gwintu	38 mm
liczba rowków wiórowych	3
długość całkowita L	140 mm
Chwył kwadratowy □	12 mm
skok gwintu	1 mm
norma	DIN 376
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M19×1
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik