

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M11X1,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130011 M11X1,25
GTIN	4062406015220
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,25 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 9 mm

Chwyt kwadratowy □: 7 mm

Ø otworu rdzenia: 9,75 mm

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	2
długość całkowita L	110 mm
Ø gwintu	11 mm
norma	DIN 376
Chwyt kwadratowy □	7 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E

kąt nacięcia	15 stopni
głębokość gwintu	22 mm
liczba rowków wiórowych	2
Ø chwytu D <sub>s</sub>	9 mm
Ø otworu rdzenia	9,75 mm
skok gwintu	1,25 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M11 × 1,25
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik