

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M1,2X0,25****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | 130011 M1,2X0,25 |
| GTIN | 4062406014568 |
| Klasa artykułu | 10N |

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,25 mm

długość całkowita L: 40 mm

Ø chwytu D_s: 2,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 0,95 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------|---------|
| Ø gwintu | 1,2 mm |
| norma | DIN 371 |
| liczba rowków wiórowych | 2 |
| Chwyt kwadratowy □ | 2,1 mm |
| długość całkowita L | 40 mm |
| głębokość gwintu | 2,4 mm |
| Ø otworu rdzenia | 0,95 mm |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ø chwytu D _s | 2,5 mm |
| kąt nacięcia | 15 stopni |
| Materiał ostrza | HSS E |
| Liczba ostrzy Z | 2 |
| skok gwintu | 0,25 mm |
| Rodzaj gwintu | M/MF-LH |
| wielkość gwintu | M1,2 × 0,25 |
| powłoka | bez powłoki |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| Norma na gwinty | DIN 13 |
| Kształt nakroju | C |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych |
| kierunek skrawania | lewe |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej |
| pierścień barwny | bez |
| Rodzaj produktu | gwintownik |