

Garant**Wiertła stopniowe do otworów pod gwint, z HSS 90°, waporyzowane, do gwintu: M6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	117060 M6
GTIN	4045197035806
Klasa artykułu	11C

Opis**Wykonanie:**

Stopnie wierzące i fazujące mają własne rowki wiórowe i łysinki prowadzące, dlatego zachowują geometrię nawet po wielokrotnym ostrzeniu.

Zastosowanie:

Otwór pod gwint i pogłębienie wykonywane są **w jednej operacji**, z zachowaniem współosiowości.

Do wiercenia otworów pod gwint wg DIN 336, strona 1, z pogłębieniem 90° (jak DIN 69, wykonanie średnie).

Liczba zębów Z: 2

chłodzenie wewnętrzne: nie

Ø D₁ 1. stopnia ze sfazowaniem h₉: 5 mm

Ø D₂ 2. stopnia ze sfazowaniem h₈: 6,6 mm

Wysokość stopni L₁ 1. stopień: 16,5 mm

Długość rowków wiórowych L_c: 63 mm

długość całkowita L: 101 mm

Ø chwytu D_s: 6,6 mm

Opis techniczny

Długość rowków wiórowych L _c	63 mm
Ø D ₁ 1. stopnia ze sfazowaniem h ₉ do gwintu	5 mm
Ø D ₂ 2. stopnia ze sfazowaniem h ₈	M6
	6,6 mm

posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,07 mm/obr,
Ø chwytu D _s	6,6 mm
długość całkowita L	101 mm
Liczba zębów Z	2
chłodzenie wewnętrzne	nie
Wysokość stopni L ₁ 1. stopień	16,5 mm
powłoka	waporyzowane
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 8378
Tolerancja Ø nominalnej	h9
kąt wierzchołkowy	118 stopni
chwyt	Kołek walcowy h8
Kąt linii śrubowej	20-30 stopni
Kąt stopnia pogłębiającego	90 stopni
tolerancje chwytu	h8
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertło stopniowe