

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M24X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130011 M24X1,5
GTIN	4062406016227
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 22,5 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	24 mm
liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	15 stopni
długość całkowita L	160 mm
Chwyt kwadratowy □	14,5 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D <sub>s</sub>	18 mm

