



Wykrawarki koronowe z płytkami HM wysokie, Ø: 38 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	118400 38
GTIN	4045197036926
Klasa artykułu	11C

Opis

Wykonanie:

Korona i chwyt z 1 kawałka (hartowane), co daje bardzo stabilny i dokładny ruch obrotowy. **Wąskie płytki skrawające z węglików spiekanych o dodatnim kącie natarcia i dużym kącie przyłożenia** pozwalają uzyskać wys. wydajność przy małej sile skrawania. Wymienne wiertło prowadzące, chwyt z 3 płaszczyznami mocującymi.

szerokość skrawania 2 mm dla wszystkich wielkości. Tolerancja \varnothing : + 0,10 / – 0,05 mm.

Wymiar L: **wielk. \leq 55 = 35 mm / wielk. 60 = 60 mm.**

Zastosowanie:

Do zastosowania w maszynach stacjonarnych. Dobrze nadaje się do tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami (GFK i CFK).

do elementów płaskich o maks. grubości 4 mm lub do rur o grubości ścianek do 4 mm.

Materiał ostrza

 : HM

norma: Norma zakładowa

chwyt: Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi

\varnothing chwytu: 10 mm

Opis techniczny

\varnothing nomin.	38 mm
długość całkowita L_{ges}	35 mm
\varnothing chwytu	10 mm
wersja	wysokie
Materiał ostrza	HM

&nbsp;

norma	Norma zakładowa
chwyt	Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi
tolerancja \varnothing	-0,05 / 0,1 mm
pierścień barwny	bez