




Nauszniki kabłąkowe PerCap®



Dane zamówienia

Numer katalogowy	097650
GTIN	7312550059524
Klasa artykułu	09A

Opis

Wykonanie:

Składane nauszniki kabłąkowe można złożyć do formatu kieszonkowego. Miękkie, wymienne wkładki stoperowe to gwarancja ochrony i dużego komfortu noszenia. Lekki kabłąk o wadze zaledwie 10 g nadaje się również do dłuższego noszenia. SNR = 24 dB (H = 27 dB, M = 20 dB, L = 18 dB).

Wyp. dodatkowe:

nr 097646 Wkładki stoperowe zamienne, komplet = 20 szt.

Materiał wkładek stoperowych: poliuretan

Opis techniczny

oznaczenie producenta	PerCap
Seria	PerCap®
wartość SNR (stopień tłumienia)	24 dB(A)
Materiał wkładek stoperowych	poliuretan
Rodzaj produktu	Półmaska

Aksesoria

Wkładki stoperowe zamienne, zestaw 10 par. PerCap®

097651

Wskaźnik hałasu NI100

097305