

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M23X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130011 M23X1
GTIN	4062406016142
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 22 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	18 mm
długość całkowita L	160 mm
głębokość gwintu	46 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø gwintu	23 mm
Materiał ostrza 	HSS E

norma	DIN 376
Ø otworu rdzenia	22 mm
Liczba ostrzy Z	3
liczba rowków wiórowych	3
skok gwintu	1 mm
Chwył kwadratowy □	14,5 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M23 × 1
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik